

# Yale

## Holle zuiger-cilinder YCS, drukkracht/slag (t/mm): 12/75



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086070 12/75
GTIN	4025092150880
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Yale**-hydraulische werktuigen van hoogwaardig **CrMo-staal** voor aanzienlijk grotere starheid in het 'elastische gebied' en dus **zeer lange levensduur**. Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle hydraulische 700 bar-systemen.

Door de **doorlopende boring in het midden** zijn deze cilinders geschikt voor toepassingen waarbij grote trekkrachten met **draadspindels** moeten worden opgewekt, snelkoppelingsaansluiting.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

#### Toepassing:

**Voorspannen** van trekankers, **in- en uitpersen** van lagers, spindels en assen, **trekken** van tandwielen en poelies evenals trekken resp. verschuiven van zware constructies.

#### Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad **zonder** aansluitleidingen en adapter.

#### Opmerking:

**Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.**

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081.

### Technische beschrijving

Lengte ingeschoven	195 mm
Gewicht	4,5 kg
Maximale drukkracht	120 kN
Doorlopende boring $\varnothing$	20 mm
Hefhoogte	75 mm
Olievolume	132 ml
Cilinder buiten- $\varnothing$	70 mm
Producttype	Hydraulische cilinder