


Garant**SNGA 120408, KB7205, Toepassingsgebied: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	255729 HART
GTIN	4045197511539
Artikelklasse	21H

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig, zeer warmtebestendig materiaal van keramiek voor een betrouwbaar gebruik in moeilijk te verspanen en harde materialen.

KB 7205: Gecoate aluminiumoxide-titaniumcarbide-keramiek voor de bewerking van harde materialen tot 68 HRC.

Hoekradius: 0,8 mm

Soort: KB7205

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,9 mm

Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,

Snijkantuitvoering: 0,2 mm \times 25°

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Toepassingsgebied	HARD
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,1 - 0,9 mm
Snijkantuitvoering	0,2 mm \times 25°
Soort	KB7205
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	SNGA 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Productnaamattribuut	KB7205
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	250 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	210 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	180 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	250 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		