

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 1,5 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218422 100/8
GTIN	4045197533791
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	100 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Basishouder- $\varnothing d_2$	48 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Kraag- $\varnothing d_1$	48 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	26 mm
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees