

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1271 M8
GTIN	4067263134695
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Zoals nr. 131265.**  
**Met schilaansnijding.**  
**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technische beschrijving**

Draadsoort	M
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	16 mm
Totale lengte L	90 mm

Draadafmeting	M8
Schroefdraad-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Kerngat-Ø	6,8 mm
Draadspoed	1,25 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	geschikt onder voorwaarden	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	6 m/min	P

Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt

---

## Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M8	131265 M8
--	-----------