

Garant
ANGX GARANT 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213064 ST900

Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische beschrijving

Inhoud	50
Voeding f_z per tand	0,9 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort	HB9640
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

ANGX 10T308ZEER Type ST900

213064 ST900