

Garant
ANGX GARANT 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213070 INOX

Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,8 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort	HB9740
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

ANGX 10T308ZEER Type INOX

213070 INOX