


**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5256 M3
GTIN	4067263134992
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

**Technische beschrijving**

Draadsoort	M
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Draaddiepte	7,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadspeed	0,5 mm

Schroefdraad-Ø	3 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Draadafmeting	M3
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	2,5 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt

---

## Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetap M M3

135255 M3