


**Garant****Spiraalboor met trappunt HSS-E RVS, ongecoat, Ø DC h8: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4008 12,5
GTIN	4067263086406
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 114008.**

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door **versterkte kerndiameter**. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht **met 3 extra spanvlakken** voor de toepassing in 3-bekken opname.

- **Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.**
- **Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.**
- **Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.**
- **Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.**
- **Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.**
- **Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.**
- **Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.**
- **Braamvrije boringsuitgang.**
- **Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.**

Met speciale snijkantgeometrie ook voor gebruik in roestvast staal.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

## Technische beschrijving

Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Inhoud	20
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Schacht- $\varnothing D_s$	12,5 mm
Spaangroeflengte $L_c$	101 mm
Nominale $\varnothing D_c$	12,5 mm
Norm	DIN 338
Tophoek	118 graden
Voeding $f$ in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	82,3 mm
Totale lengte $L$	151 mm
Aantal snijkanten $Z$	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	RVS
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium $> 10\% \text{ Si}$	onder voorwaarden geschikt	50 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt		
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt		
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt		

Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

---

## Accessoires

Spiraalboor met trappunt HSS-ERVS Ø DC h8 12,5 mm	114008 12,5
---	-------------