


**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,25 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	6,8 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draadafmeting	M8

Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Draaddiepte	20 mm
Aantal spaangroeven	3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetap M M8

135255 M8