


**Garant****Machinetap, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5451 M3
GTIN	4067263135272
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 135450.**Bijzonder stabiele vorm. **HSS-E****Technische beschrijving**

Totale lengte L	56 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	M3
Draadsoort	M
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	6 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

**Accessoires**

Machinetap M M3

135450 M3

Machinetap6G M M3

135600 M3