


Garant**Machinetap, stoomontlaten, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5451 M6
GTIN	4067263135302
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 135450.
Bijzonder stabiele vorm. **HSS-E**

Technische beschrijving

Draadafmeting	M6
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	6 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspoed	1 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	M
Kerngat-Ø	5 mm
Schroefdraad-Ø	6 mm
Draaddiepte	12 mm
Snijmateriaal	HSS E

Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	80 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Machinetap M M6

135450 M6

Machinetap6G M M6

135600 M6