

Garant**Doorslijpschijf staal EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 115/100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563262.

Speciaal type voor **staal**, hoogrendementuitvoering.

Specificatie:**A60S-BF.****Technische beschrijving**

Inhoud	100
Boring-Ø	22,23 mm
Vorm	41
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A60S-BF
Schijfbreedte	1 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal Schijf-Ø 115 mm

563262 115