

**Garant****Doorslijpschijf staal EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 230/100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5262 230/100
GTIN	4067263136934
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563262.

Speciaal type voor **staal**, hoogrendementuitvoering.

**Specificatie:****A46S-BF.****Technische beschrijving**

Inhoud	100
Voor materiaaldiktes	5,7 - 9,5 mm
Schijfbreedte	1,9 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vorm	41

Schijf-Ø	230 mm
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	6600 min <sup>-1</sup>
Specificatie	A46S-BF
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal Schijf-Ø 230 mm

563262 230