

**Doorslijpschijf „2 in 1“, Schijf-Ø / aantal: 125/100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.****Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijnsnelheid v_c .

Specificatie:**A60R-BF.** Komt overeen met 563505.**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Schijfbreedte	1 mm
Vormbeschrijving	recht
Inhoud	100

Specificatie	A60R-BF
Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Doorslijpschijf'2 in 1' Schijf-Ø 125 mm	563505 125
---	------------