

**Garant****Afbraamschijf Universeel, Schijf-Ø x schijfbreedte / aantal: 115X7/50mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5010 115X7/50
GTIN	4067263135449
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: Afbraamschijven gebogen (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Gebruik: Op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Voor **universele toepassing** op **RVS, staal** en gietijzer. Komt overeen met nr. 560010.

### Specificatie:

**28-A30R-BFX.**

## Technische beschrijving

Inhoud	50
Schijf-Ø	115 mm
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Schijfbreedte	7 mm

Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
CuZn	geschikt onder voorwaarden		
Kunststof, GFK	geschikt onder voorwaarden		
Uni	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		