

**Garant****Schroefborging 2GP90, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Artikelklasse	00N

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component schroefborgingen zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen. Type **2GP90** middelsterk. Betrouwbare afdichting van gietbehuizingen en lasnaden. Ook voor het naderhand borgen en bevestigen van kleine schroeven en cilindrische onderdelen.

**Kenmerk:**

Inhoud 3 stuks

**Toepassing:**

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk. **Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk. **Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150°C).

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
-------------------------------	--------------

Dynamische viscositeit	10 - 20 mPas
Dichtheid	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Kleur	groen
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Minimaal losbreekmoment	10 - 15 Nm
Vlampunt	100 °C
Handvastheid na	40 - 60 min
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Serie	GreenPlus
Vorm	vloeibaar
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
Chemische basis	Methacrylate
Inhoud	50 ml
Voor draadafmeting M tot	M6
Sterkteklasse	Middelsterk
Volledig uitgehard na	5 - 8 h
Producttype	Schroefborging

## Accessoires

Schroefborging2GP90 Inhoud 50 ml

088063 50

