


**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1270 M3
GTIN	4067263090502
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Zoals nr. 131265.**  
**Met schilaansnijding.**

**HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technische beschrijving**

Inhoud	10
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Draadspoed	0,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Draaddiepte	6 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M3
Schroefdraad-Ø	3 mm
Draadsoort	M
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P

Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt

---

## Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M3	131265 M3
--	-----------