


**Garant****Machinetap Vorm B, stoomontlaten, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2150 M5
GTIN	4067263086031
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 132150.**

Bijzonder stabiele vorm.

**Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven. Aansnijding vorm B, met sterke schilaansnijding.****Voordeel:****Optimale eigengeleiding en geen nasnijden** tijdens de terugloop.**Technische beschrijving**

Draaddiepte	15 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Draadsoort	M

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Draadafmeting	M5
Kerngat-Ø	4,2 mm
Totale lengte L	70 mm
Draadspoed	0,8 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Inhoud	10
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N

Olie	geschikt
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt

---

## Accessoires

MachinetapVorm B M M5	132150 M5
-----------------------	-----------