

**Fijn crêpeplakband, set, naturel, Breedte x lengte (mm x m): 18X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3769 18X50
GTIN	4067263137719
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Kenmerk:

Inhoud 12 stuks x10

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Kleur	naturel
Dikte	0,14 mm
temperatuurbestendig tot	60 °C
Type plakband	eenzijdig

Dragermateriaal	Crêpe
Minimale houdbaarheid	12 maand
Aantal tapes	120
Rekbaarheid	10 %
Lijm	Natuurrubber
Liner aanwezig	nee
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Afplakken
Trekvastheid	3 N/mm
Lengte	50 m
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Breedte	18 mm
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleefkracht op staal	0,32 N/mm
Producttype	Plakband

Accessoires

Fijn crêpeplakband, set, naturel Breedte x lengte (mm x m)
18X50

083769 18X50