

**Fijn crêpeplakband, set, naturel, Breedte x lengte (mm x m): 48X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3769 48X50
GTIN	4067263137726
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks x10

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Liner aanwezig	nee
Aantal tapes	50
Type plakband	eenzijdig
Kleur	naturel

Trekvastheid	3 N/mm
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Afplakken
Toepassing	Maskeren
Rekbaarheid	10 %
Opslagtemperatuur	20 °C
Lijm	Natuurrubber
temperatuurbestendig tot	60 °C
Minimale houdbaarheid	12 maand
Dragermateriaal	Crêpe
Lengte	50 m
Dikte	0,14 mm
Kleefkracht op staal	0,32 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Breedte	48 mm
Producttype	Plakband

Accessoires

Fijn crêpeplakband, set, naturel Breedte x lengte (mm x m)
48X50

083769 48X50