

**TMSERROR, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1645 M16
GTIN	4067263086086
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.****Als nr. 132645. Tolerantieklasse: ISO 2 6H****Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Draadspoed	2 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	M
Kerngat-Ø	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-Ø D _s	12 mm
Draaddiepte	48 mm
Aantal spaangroeven	3

Draadafmeting	M16
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	16 mm
Inhoud	10
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

MachinetapHSS-E M M12	132645 M12
MachinetapHSS-E M M16	132645 M16