

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,2 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Draadafmeting	M5
Draaddiepte	12,5 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	70 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	M
Inhoud	10
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadspeed	0,8 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetap M M5

135255 M5