


**VNGA 160408, PT600M, Toepassingsgebied: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255857 GG
GTIN	4960664546688
Artikelklasse	25F

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuiving: T02025

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Toepassingsgebied	GG
Snedeccondities	continu
Snedeccondities	licht onderbroken

Snedeccondities	sterk onderbroken
Aanschuining	T02025
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	VNGA 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien