

**TNGA 160404, PT600M, Toepassingsgebied: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255842 GG
GTIN	4960664546350
Artikelklasse	25F

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: T02025

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Aanschuining	T02025
Toepassingsgebied	GG
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	TNGA 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien