


DNGA 150612, PT600M, Toepassingsgebied: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	255823 GG
GTIN	4960664545698
Artikelklasse	25F

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: T02025

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm

Toepassingsgebied	GG
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aanschuining	T02025
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	DNGA 150612
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien