

**SNGA 120412, PT600M, Toepassingsgebied: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255832 HART
GTIN	4960664546022
Artikelklasse	25F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate keramische wisselplaten.

Hoekradius: 1,2 mm

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Aanschuining	S02025
Toepassingsgebied	HARD

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Soort	PT600M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	SNGA 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien