

**TNGA 160412, PT600M, Toepassingsgebied: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255850 HART
GTIN	4960664546381
Artikelklasse	25F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snedecndities	continu
Aanschuining	S02025
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Toepassingsgebied	HARD
Hoekradius	1,2 mm

Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	TNGA 160412
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien