

**CNGA 120412, PT600M, Toepassingsgebied: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255810 GG
GTIN	4960664545568
Artikelklasse	25F

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuiving: T02025

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	sterk onderbroken
Toepassingsgebied	GG

Aanschuining	T02025
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramiek
ISO-code wisselplaat	CNGA 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien