

**TMSERROR, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1855 M16
GTIN	4067263090748
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Vorm C** (2–3-gang-aansnijding).**Als nr. 135855.****Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Draadsoort	M
Inhoud	10
Schacht-Ø D _s	12 mm
Draadspoed	2 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadafmeting	M16
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	14 mm

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

MachinetapHSS-E vorm C M M12	135855 M12
MachinetapHSS-E vorm C M M16	135855 M16