

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1270 M6
GTIN	4067263090533
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 131265.
Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H**
HSS-E

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	6 mm

Draadspoed	1 mm
Draadsoort	M
Inhoud	10
Schacht-Ø D _s	6 mm
Draadafmeting	M6
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	80 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P

Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M6	131265 M6
--	-----------