


Garant**Machinetap, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5450 M3
GTIN	4067263090670
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 135450.
Bijzonder stabiele vorm. **HSS-E**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Norm	DIN 371
Draadafmeting	M3
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	2,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Draadsoort	M

Inhoud	10
Draadspoed	0,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Draaddiepte	6 mm
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Machinetap M M3

135450 M3