


Garant**VHM-afbramer met spiraal 90°, ongecoat, Ø h6 DC: 0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8154 0,5
GTIN	4067263062189
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 208154.**Afbramer met **gepolijste spaanruimtes** en **scherpe snijkanten** speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.Tolerantie: **Maat S = +/- 0,2 mm.****Tophoek = +/- 5 boogminuten.****Uitstekende oppervlaktekwaliteiten** dankzij 35°-spiraalhoek.**Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.**Technische beschrijving**

Fasenfrezen	45 graden
Schacht-Ø D _s	3 mm
Totale lengte L	50 mm
Maat S	0,3 mm
Voeding f _z in aluminium kortspanend	0,01 mm

Voeding f_z in PMMA acryl	0,01 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	0,5 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inhoud	5
Aantal tanden Z	3
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h6
Spiraelhoek	35 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	rood
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	480 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	440 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	210 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	150 m/min	N
POM GF25	geschikt	150 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N

PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

VHM-afbramer met spiraal90° Ø h6 DC 0,5 mm

208154 0,5