


**Garant****CNMG 09T304, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 09T304 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien