

Garant
CNMG 09T304, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CN.G 09T304 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien