

**CNMG 120408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250104 CA510 |
| GTIN | 4960664696833 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

CNMG 120408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Snedecndities | continu |
| Hoofdtoepassing | P |
| Spaanbreker | PQ |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 180 - 590 m/min |
| Voeding f | 0,13 - 0,4 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA510 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |