

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
09T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 09T308/50
GTIN	4067263092285
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250152 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 09T308 Soort HB7020

250152 HB7020