

Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien