

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
190624/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 190624/50
GTIN	4067263092469
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Aantal	50
Inhoud	250176 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 190624 Soort HB7020

250176 HB7020