

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
160612/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2527 160612/50
GTIN	4067263092407
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding $f$	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Aantal	50
Inhoud	250170 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160612 Soort HB7020

250170 HB7020