

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
190616/30**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2527 190616/30 |
| GTIN | 4067263092438 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 130 - 280 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 1,6 - 6,75 mm |
| Voeding f | 0,25 - 0,4 mm/omw, |
| Inhoud | 250174 HB7020 |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CNMG 190616 Soort HB7020

250174 HB7020