

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
190616/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2527 190616/50
GTIN	4067263092445
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250174 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 190616 Soort HB7020

250174 HB7020