

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
160616/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,05 - 5,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250338 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160616 Soort HB7020

250338 HB7020