


**KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, TiN, Nominale Ø D: 35mm**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	239826 35
GTIN	
Artikelklasse	27E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7.**

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het  $\mu$ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot  $5 \times D$  mogelijk.

Geschikt voor onderbroken snede.

In geometrie **ASG3000** met aansnijdingshoek  $45^\circ$  en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor **blindgat- en doorlopende boringen.**

**Opmerking:**

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

### Technische beschrijving

Voeding $f$ in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/omw,
Aantal snijkanten $Z$	8
Snijlengte $l_1$	6 mm
voor houder nr. 239880 – 239940	35 – 41,99
Nominale $\varnothing D$	35 mm

Koplengte l	25 mm
Coating	TiN
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	25 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	15 m/min	M
CuZn	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		