

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 110404/30
GTIN	4067263092810
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Inhoud	250752 HB7020
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110404 Soort HB7020

250752 HB7020