

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
190624/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2531 190624/50
GTIN	4067263092728
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,6 - 6,75 mm
Aantal	50
Inhoud	250343 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 190624 Soort HB7020

250343 HB7020