


**CNMG 120404, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 KW10 Soort: KW10

Spaanbreker: AH

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AH

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien