

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 110408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2538 110408/50
GTIN	4067263092940
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250781 HBT020
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110408 Soort HBT020

250781 HBT020