


CNMG 120408, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	250184 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28A

Omschrijving

CNMG 120408 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 3J
 Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 40 - 110 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	3J
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	40 - 110 m/min
Voeding f	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Neventoepassing	S
Hoofdtoepassing	M

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien