

Garant

Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 150604/30



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2535 150604/30
GTIN	4067263092858
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Inhoud	250760 HB7020
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150604 Soort HB7020

250760 HB7020