


CNMG 160608 set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 160608 set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 1 - 6,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 6,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal